

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120404 HB7140-2 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen