

Garant**ZCMX 070302, Sorte: HUZ310**

Bestelldaten

Bestellnummer	268428 HUZ310
GTIN	4067263802266
Artikelklasse	21E

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 - 600 m/min
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,3 mm
Sorte	HUZ310
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f Drehen	0,05 - 0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 070302
passend für Werkzeug-Ø D _c	14 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen