

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260982 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263329664 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

TC.T 110204 HB7140-2 Sorte: HB7140-2
Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Beschichtung | beschichtet |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 110204 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 |
| Hauptanwendung | M |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |
| Sorte | HB7140-2 |
| Vorschub f | 0,1 - 0,4 mm/U |

| | |
|---|-------------------------------|
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 200 m/min |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Spanbrecher | VM |
| Schneidstoff | HM |
| Toleranz | M |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |