

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VBMT 160402 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT160402
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet

Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7140-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen