


Garant**ZCMX 070302, Sorte: HBZ310**

Bestelldaten

Bestellnummer	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Artikelklasse	21E

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	N
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 130404
Beschichtung	PVD
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBZ310
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,3 mm
Vorschub f Drehen	0,05 - 0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 - 600 m/min
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	14 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen