

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VC.T 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Eckenradius	0,8 mm
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Beschichtung	beschichtet
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen