



## HOLEX Clever Tap Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12



### Bestelldaten

Bestellnummer	146924 M3-12
GTIN	4067263912309
Artikelklasse	12H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 135255 und Kernbohrer Nr. 114031

### Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
Serie	CleverTap
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 376

Norm	DIN 371
Farbring	grün
Produktart	Gewindebohrer

## Zubehör

Maschinen-GewindebohrerHSS-E Form C M M5	135855 M5
Maschinen-GewindebohrerHSS-E Form C M M12	135855 M12
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Maschinen-GewindebohrerHSS-E Form C M M4	135855 M4
Maschinen-GewindebohrerHSS-E Form C M M6	135855 M6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Maschinen-GewindebohrerHSS-E Form C M M10	135855 M10
Maschinen-GewindebohrerHSS-E Form C M M3	135855 M3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Kassette leer Typ 4	146961 4
Maschinen-GewindebohrerHSS-E Form C M M8	135855 M8