

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT160408
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen