



12V Akku inklusive Ladegerät, Typ: M12NRG201



Bestelldaten

Bestellnummer	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Akku:

- **Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik.**
- **Überlastschutz - Verhindert die versehentliche Beschädigung des Akkus.**
- **Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten.**
- **Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer.**
- **Tiefentladeschutz - Verhindert Zellschäden durch Tiefenentladung.**
- **Bis zu 2× mehr Laufzeit, 20% mehr Leistung. Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und/oder früheren MILWAUKEE®-Akku-Technologien. Ergebnisse abhängig von Spannung, Werkzeug und Anwendung.**
- **Integrierte, geschweißte Rahmenakku-Konstruktion mit stoßempfindlichen Separatoren, die ein Versagen des Akkus bei übermäßigen Vibrationen oder Stürzen verhindern.**
- **Kann bei extremen Temperaturen von bis zu -20 °C eingesetzt werden, ohne Auswirkungen auf Laufzeit und Lebensdauer.**
- **Entladeschutz verhindert Zellschäden durch Überentladung.**

Ladegerät:

- **Elektronische Temperaturkontrolle optimiert die Laderate und schützt so vor Überhitzung und erhöht die Lebensdauer des Akkus.**
- **Die gekapselte Leiterplatte schützt die Elektronik vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen.**
- **Die LED leuchten Schrittweise auf, um so den aktuellen Ladezustand des Akku anzuzeigen.**
- **REDLITHIUM™ 2,0 Ah Akkus werden in 40 min oder weniger aufgeladen.**

Lieferumfang:

1× M12 B2 Akku-Pack und 1× C12 C Ladegerät.

Technische Beschreibung

Ladezeit je Akku	40 min
Akkukapazität	2 Ah
Akkuspannung	12 V
Gewicht pro Akku	200 g
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion