

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 261454 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263329923 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

VC.T 110304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

| | |
|---|----------------|
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 60 - 200 m/min |
| Beschichtung | beschichtet |
| Spanbrecher | VM |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Toleranz | M |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Sorte | HB7140-2 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen |
| Hauptanwendung | M |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Vorschub f | 0,1 - 0,4 mm/U |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VC.T 110304 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |