

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 160408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VC.T 160408
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
Spanbrecher	VM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen