

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2

Bestelldaten

Bestellnummer	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 110304 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen