

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	VS
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schneidstoff	HM

Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7140-2
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VC.T 160404
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen