


Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Typ: ALU**

Bestelldaten

Bestellnummer	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Umfangsgeschliffene Wendeschneidplatten für paßgenauen Sitz im Trägerwerkzeug. Leistungsfähiges Feinstkornsubstrat der neuesten Schneidstoffgeneration. Optimierte Schneidkantenpräparation für die Anwendung in leicht spanbaren Werkstoffen.

Hinweis:

Vor Einsatz ist eine Trägermodifikation (Wendeplattensitze) erforderlich.

Eckenradius: 5 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 - 0,25 mm

Technische Beschreibung

Eckenradius	5 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,1 - 0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZDHT 150550FR-F10
Sorte	HU7705
Schneidstoff	HM

Beschichtung	unbeschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	2000 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	900 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		