


**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 25/12mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250002 25/12
GTIN	4067263121145
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	12 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 8
Gesamtlänge L	100 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525H12
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Serie	Master Eco
Unterlegplatte	259031 49
Schaftgröße	25 mm

Kopflänge L <sub>1</sub>	30 mm
Pratze, Schraube, O-Ring	259036 22
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 49	259031 49
Schraube für Unterlegplatte Typ 8	259027 8
Pratzeneinheit Typ 22	259036 22