

Garant
Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250039 25/12
GTIN	4067263122104
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahme Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Technische Beschreibung

Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 2525M12
Unterlegplatte	259031 49
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 8
Serie	Master Eco
Schaftgröße	25 mm

Pratze, Schraube, O-Ring	259036 22
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 49	259031 49
Pratzeneinheit Typ 22	259036 22
Schraube für Unterlegplatte Typ 8	259027 8