

**Garant**

**eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DD., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm**



## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250628 20/11  |
| GTIN          | 4067263122111 |
| Artikelklasse | 21U           |

## Beschreibung

### Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

## Technische Beschreibung

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Serie                          | Master Eco      |
| Unterlegplatte                 | 269007 1        |
| Plattengröße                   | 11 mm           |
| Schraube für Unterlegplatte    | 259027 3        |
| Kopflänge L <sub>1</sub>       | 35 mm           |
| passende Wendeschneidplatte    | DN.. 1104..     |
| Gesamtlänge L                  | 125 mm          |
| ISO-Code Halter                | DDJNR/L 2020K11 |
| Schaftgröße                    | 20 mm           |
| Funktionsbreite L <sub>4</sub> | 25 mm           |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Pratze, Schraube, Feder | 259036 23         |
| Norm                    | Werksnorm         |
| Einsatzart              | rechts            |
| Innenkühlung            | ja                |
| Einstellwinkel $\kappa$ | 93 Grad           |
| Anwendung               | Längsdrehen außen |
| Anwendung               | Plandrehen        |
| Produktart              | Klemmdrehhalter   |

---

## Zubehör

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Schraube für Unterlegplatte Typ 3 | 259027 3 |
| Unterlegplatte Typ 1              | 269007 1 |