

**Lasthebemagnet, maximale Traglast (plan): 2000kg****Bestelldaten**

Bestellnummer	085990 2000
GTIN	4045197372970
Artikelklasse	08P

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Voll gekapselter, kompakter und leichter Hebemagnet mit Sicherheitsverriegelung. Solide Konstruktion, leichtgängiges Ein- und Ausschalten. Haftfläche des Magneten mit 2 Längspolen.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

Maß G	80 mm
Maß B	477 mm
maximale Traglast rund	1000 kg
minimale Material-Wandstärke plan	15 mm

minimale Material-Wandstärke rund	15 mm
maximale Länge plan	3500 mm
Maß A	480 mm
maximaler Ø rund	350 mm
Gewicht	90 kg
Maß F	499 mm
Maß E	112 mm
Maß C	165 mm
maximale Traglast plan	2000 kg
Maß D	161 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet