

**Garant**

**eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DD., links,  
Schaft- / Plattengröße: 20/15mm**



## Bestelldaten

Bestellnummer	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Artikelklasse	21U

## Beschreibung

### Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

### Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

## Technische Beschreibung

Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Unterlegplatte	259031 50
Gesamtlänge L	125 mm
ISO-Code Halter	DDJNR/L 2020K15
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	259027 8
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Plattengröße	15 mm
Schaftgröße	20 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 24

Serie	Master Eco
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 8	259027 8
Unterlegplatte Typ 50	259031 50