




## Innen-Feinmessgeräte KT, Messbereich: 100-510mm



### Bestelldaten

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 435125 100-510 |
| GTIN          | 2050002074408  |
| Artikelklasse | 46D            |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zweipunkt Vergleichsmessgerät, aufbauend auf der **Schwenk Ausführung**. Zum Messen von Innenprofilen und -verzahnungen, Kerbverzahnungen und Keilnabenprofilen. Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch Segmentumlenkung des Tastbolzenweges. Abdeckung großer Messbereich durch austauschbare Messeinsätze. Zur Aufnahme der Kugeleinsätze sind die Messeinsätze mit Innengewinde versehen. Die HM-Kugeln der Kugeleinsätze gibt es bereits ab Ø0,5mm in 0,001 mm Abstufung (Toleranz < 2µm).

#### Lieferumfang:

Gerätehalter mit Tastbolzen und Messeinsätze, ohne Kugeleinsätze und Anzeigegerät.

#### Sonderzubehör:

Kugeleinsätze mit HM-Kugeln, Feinzeiger Nr. 434674, induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322.

#### Hinweis:

Ausführung als Messdorn zum sicheren und schnellen Messen ohne Pendeln auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Messtiefe                       | 235 mm       |
| Anzahl Messscheiben             | 4            |
| Wiederholpräzision ohne Messuhr | 0,5 µm       |
| Messbereich                     | 100 - 510 mm |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Anzahl Messbolzen | 5                           |
| Verpackung        | stabile Box                 |
| Kalibrierung      | Preis auf Anfrage           |
| Produktart        | 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät |