


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 160608 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Vorschub  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrubb-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Sorte	HB7130-2

Schnitttiefe $a_p$	1,5 - 6 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	1,2 mm
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Vorschub $f$	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen