

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410L, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2

Bestelldaten

Bestellnummer	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Artikelklasse	21G

Beschreibung

KNUX 160410L HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Spanleitstufe: 2,2 mm

 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HB7130-2
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VM
Spanleitstufe	2,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Eckenradius	1 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410L
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen