

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1003, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260640 HB7130-2
GTIN	4067263290940
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.X 1003 HB7130-2 Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VM

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
ISO-Code Wendschneidplatte	RCMX 1003
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen