


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB7130-2 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7130-2
Hauptanwendung	M

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen