

Garant
Messer HSS für Universal-Entgratwerkzeug, Größe: 5

Bestelldaten

Bestellnummer	156775 5
GTIN	4067263965060
Artikelklasse	15A

Technische Beschreibung

Für Grundkörper	5 - 20
Schneidstoff	HSS

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	50 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	50 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	40 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	20 m/min	H
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet	15 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	15 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	geeignet	10 m/min	S
GG(G)	geeignet	25 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		