

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte RC.X 1204, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Artikelklasse	21G

Beschreibung

RC.X 1204 HB7130-2 Spanbrecher: VM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	VM
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	RCMX 1003

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a _p	0,5 - 2 mm
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	HB7130-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen