



Lasthebemagnet UL E, maximale Traglast (plan): 300kg



Bestelldaten

Bestellnummer	085980 300
GTIN	5012095627913
Artikelklasse	08P

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Die Lasthebemagnete verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

maximaler Ø rund	100 mm
maximale Traglast rund	150 kg
maximale Traglast plan	300 kg
minimale Material-Wandstärke rund	10 mm
Maß C	95 mm

Maß G	46 mm
maximale Länge plan	1500 mm
Maß D	95 mm
Maß B	202 mm
Maß F	253 mm
Maß E	74 mm
Gewicht	10 kg
minimale Material-Wandstärke plan	10 mm
Maß A	157 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet