




Lasthebemagnet UL E, maximale Traglast (plan): 1000kg



Bestelldaten

Bestellnummer	085980 1000
GTIN	5012095627937
Artikelklasse	08P

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**).

Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Die Lasthebemagnete verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

maximale Traglast plan	1000 kg
Maß E	71 mm
minimale Material-Wandstärke rund	15 mm
Maß D	148 mm
Maß G	81 mm

Maß C	145 mm
Maß F	342 mm
maximale Traglast rund	300 kg
Maß A	266 mm
Maß B	320 mm
minimale Material-Wandstärke plan	15 mm
maximale Länge plan	2500 mm
maximaler Ø rund	180 mm
Gewicht	39 kg
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet