

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110202 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Sorte	HB7130-2
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen