

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T308 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7130-2
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen