



Lasthebemagnet UL E, maximale Traglast (plan): 600kg



Bestelldaten

Bestellnummer	085980 600
GTIN	5012095627920
Artikelklasse	08P

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Die Lasthebemagnete verfügen über einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085980). Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

Technische Beschreibung

Maß F	223 mm
Maß C	116 mm
maximale Traglast plan	600 kg
Gewicht	20 kg
minimale Material-Wandstärke plan	12,5 mm

Maß G	59 mm
minimale Material-Wandstärke rund	12,5 mm
maximale Traglast rund	300 kg
maximale Länge plan	2000 mm
Maß B	265 mm
Maß E	106 mm
maximaler Ø rund	140 mm
Maß A	213 mm
Maß D	116 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet