


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120408 HB7130-2 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7130-2
Spanbrecher: VS
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen