

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250156 HB7140-2
GTIN	4067263314912
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Toleranz	M

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Eckenradius	1,2 mm
Sorte	HB7140-2
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen