

**Garant**
**Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 40 kurz, Dorn-Ø d1: 13mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302895 13
GTIN	4067263002574
Artikelklasse	31A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Form ADB.

**Verwendung:**

**Mit Passfeder** für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

**Mit Mitnehmerring** für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

**Lieferumfang:**

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

**Hinweis:**

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø D	27 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	13
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	13
Auskraglänge A-Maß	55 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	13
Aufnahme	BT 40 kurz

Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn