

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 160608 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 170 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Schlicht/Schrubb-Zuordnung	Schruppen

Sorte	HB7140-2
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VG
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen