

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250652 HB7140-2
GTIN	4067263315032
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110404 HB7140-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	M

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	VS
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7140-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen