



Fräs-Wendeschneidplatte X.LT..ER-D41, für Hochvorschubfräser, SC6525, Wendeplattengröße: 06mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221927 06
GTIN	2050002058613
Artikelklasse	28E

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

Wendeplattengröße	06
Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	XPLT060308-ER-D41
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,37 mm
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	SC6525
Schneidstoff	HM

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	340 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	155 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		