

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160616, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250338 HB7140-2
GTIN	4067263315025
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 160616 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 170 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrubb-Zuordnung	Schruppen
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Spanbrecher	VG
Sorte	HB7140-2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen