

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110408 HB7140-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Beschichtung	beschichtet

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen