

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2

Bestelldaten

Bestellnummer	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TNMG 160408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm

 Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HB7140-2
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen