

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VNMG 160408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Sorte	HB7140-2
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VM
Hauptanwendung	M

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen