


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 060408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Beschichtung	beschichtet

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen