


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mmVorschub f : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Toleranz	M

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen