

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 120404 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 230 m/min

**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Toleranz	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schichten
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen