

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,2 mm
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7140-2

Beschichtung	beschichtet
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen