

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte:
HB7140-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7140-2
Spanbrecher	VM
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT070202

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen