

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 120408 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 200 m/min**Technische Beschreibung**

Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Eckenradius	0,8 mm
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 200 m/min

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen