

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 09T304 HB7140-2 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7140-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
Toleranz	M
Hauptanwendung	M

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen