

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB7140-2 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	VM
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	HB7140-2
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Eckenradius	0,8 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen