

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7140-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T308 HB7140-2 Sorte: HB7140-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 230 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Sorte	HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen